


HOLEX**Špirálové vrtáky HSS-E č. 114405 ako súprava na doplnenie, bez povlaku,
Typ: 1-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115315 1-13
GTIN	4045197542632
Trieda položky	12B

Popis**Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.

S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Technický opis

Počet vrtákov	25
Vždy stúpajúce vrtanie	0,5 mm
Rozsah vrtania	1 - 13 mm
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E

Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h8
Uhol špičky	135 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
Uni	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 4,5	114405 4,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 5	114405 5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 4	114405 4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 1,5	114405 1,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5	114405 8,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 2,5	114405 2,5

Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 13	114405 13
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,5	114405 7,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 11	114405 11
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10	114405 10
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8	114405 8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,5	114405 6,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 12,5	114405 12,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 3	114405 3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 3,5	114405 3,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 5,5	114405 5,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,5	114405 9,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6	114405 6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7	114405 7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10,5	114405 10,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 2	114405 2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 1	114405 1
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9	114405 9
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 11,5	114405 11,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 12	114405 12