

**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 25-50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422410 25-50
GTIN	4059192003791
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a náková z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Ø vretena	8 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Technický list

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer