

**Garant****Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 500X330mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 451030 500X330 |
| GTIN             | 4045197444158  |
| Trieda položky   | 41G            |

## Popis

**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Ochranné balenie pre bezpečnú prepravu.

**Použitie:**

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

**Presnosť:**

**DIN 875/1** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

## Technický opis

|                |            |
|----------------|------------|
| Pravoúhlosť    | 0,035 mm   |
| Prierez ramena | 50×10 mm   |
| Dĺžka ramien   | 500×330 mm |
| Kalibrácia     | F1         |
| Norma          | DIN 875    |
| Presnosť       | 1          |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Materiál      | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely  | kalené                |
| Balenie       | stabilný box          |
| Druh produktu | Plochý uholník        |

### Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750 | 025010 750 |
| KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750       | 025000 750 |

### Príslušenstvo

|   |                |
|---|----------------|
| Drevená kazeta pre dĺžku ramien 500X330 | 451600 500X330 |
|---|----------------|