

Garant**Vlasový uholník s pravítkom s pozdĺžnym posuvom nehrdzavejúci, presnosť 00****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 450030 |
| GTIN | 4045197443823 |
| Trieda položky | 41G |

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné základné teleso s plynulo **posuvným vlasovým pravítkom**.

Všetky meracie plochy brúsené a lapované; uholník celý tvrdený.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Prostredníctvom posuvného vlasového pravítka sa môžu vykonávať aj skúšobné práce na krátkych odsekoch, zápichoch atď.

Technický opis

| | |
|-----------------------|------------|
| Základné teleso Šírka | 40 mm |
| Pravouhlosť | 0,007 mm |
| Prierez pravítka | 4x4 mm |
| Základné teleso Hĺbka | 22 mm |
| Základné teleso Výška | 10 mm |
| Dĺžka pravítka | 60 mm |
| Norma | DIN 875/00 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Presnosť | 00 |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | F1 |
| Druh produktu | Vlasový uholník |

Služby

| | |
|---|------------|
| KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100 | 025000 100 |
|---|------------|