

HOLEX**Plochý uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 250X165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Pravouhlosť	0,045 mm
Prierez ramena	35×7 mm
Dĺžka ramien	200×165 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Plochý uholník

SlužbyKalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník
maximálna dĺžka ramena 750

025010 750

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna
dĺžka ramena 750

025000 750

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 250X165

451600 250X165