

Garant**Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 75X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 451030 75X50 |
| GTIN | 4045197443885 |
| Trieda položky | 41G |

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Dodávka v plastovom boxe.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

| | |
|----------------|----------|
| Prierez ramena | 15×4 mm |
| Pravouhlost' | 0,014 mm |
| Dĺžka ramien | 75×50 mm |
| Kalibrácia | F1 |
| Norma | DIN 875 |
| Presnosť | 1 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Plochý uholník |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750 | 025010 750 |
| KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100 | 025000 100 |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Drevená kazeta pre dĺžku ramien 75X50 | 451600 75X50 |
|---------------------------------------|--------------|