

HOLEX**Plochý uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 300X175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452590 300X175
GTIN	4045197372161
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Pravouhlosť	0,05 mm
Prierez ramena	35×7 mm
Dĺžka ramien	300×175 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Ploché uholník

Služby

Kalibrácia Ploché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300

025000 300

Kalibrácia DAkkSPloché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750

025010 750