

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer s hranolovou nákovou, Rozsah merania: 5-25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	422300 5-25
GTIN	4946368010151
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

S hranolovou nákovou na meranie trojhranných, príp. päťhranných obrobkov. Lakovaný merací strmeň. Stúpanie vretena korigované podľa uhla hranola. **5-hranné** s prizmovým uhlom 108°.

Použitie:

Na meranie náradia s **3 alebo 5 ostriami** (frézy, výstružníky).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacej mierky.

Technický opis

Prizmový uhol	108 (5-hranná) Stupeň
Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	5 - 25 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B8
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer
Služby	
Kalibrácia Závitový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny menovitý rozmer 100	022320 100