


Garant**Konzola ZeroClamp s 1 upínacím miestom, Typ: 12810****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360030 12810
GTIN	4045197416018
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Ø upínacieho hrnca **120 mm**, indexovaný. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlú a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Vhodné pre:

Pre základné dosky s rozstupom 200.

Rozsah balenia:

Vrátane spojkovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlospojka č. 360019, veľ. 10241 a veľ. 1003.

Technický opis

Šírka B	198 mm
---------	--------

Typ	12810
Konstrukčná výška H	200 mm
Počet upínacích skrutiek	2
Séria	ZeroClamp
Pripojovací závit	1/4 palec
Druh produktu	Konzola

Príslušenstvo

Rýchlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
Rýchlospojka ZeroClamp Typ 10241	360019 10241