

Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863**. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. **Kombinovaná račňa** (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

Výhoda:

Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 – 50, 1 nastavovací rozmer.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Stúpanie vretena	2 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Odčítanie	0,001 mm

Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2