


**Garant****Vlasový uholník kalený nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 40X28mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Trieda položky	41G

## Popis

**Prevedenie:**

Najvyššej presnosti. So zošíkmenou vlasovou meracou hranou na úzkom dlhom ramene. Vysoko pevná oceľ celá tvrdená a odľahčená. Vysoké hrany sú brúsené a lapované. Ploché strany sú brúsené.

**Použitie:**

Na výrobu zariadení a nástrojov.

## Technický opis

Dĺžka krátkeho ramena	28 mm
Pravouhlosť	0,003 mm
Prierez ramena krátkeho ramena	4x3,5 mm
Dĺžka dlhého ramena	40 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Príložný uholník

**Služby**

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100
---	------------