

**Univerzálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny strmeňový mikrometer s nekrútiacim vretenom. Meracie plochy lapované. Upínanie $\varnothing 5 \times 15$ mm. Ocelový strmeň kovaný a lakovaný. Nadstavce rýchlo vymeniteľné. Nastavenie nulovej polohy sa vykonáva prostredníctvom upínacích posuvných puzdier.

Rozsah balenia:

Vrátane 7 párov vymeniteľných meracích nástavcov.

Technický opis

Stúpanie vretena	0,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
\varnothing vretena	8 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

022000 25