

Garant**Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0, Dĺžka ramien: 75X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/0 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.

Technický opis

Prierez ramena	15×4 mm
Pravouhlosť	0,007 mm
Dĺžka ramien	75×50 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	0

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Plochý uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 75X50	451600 75X50
---------------------------------------	--------------