

**Mitutoyo****Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius.** Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 – 10 N.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445.

**Technický opis**

Rozsah merania	25 - 50 mm
Kalibrácia	B2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic

Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965