

**HOLEX****Plochý uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 400X200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452590 400X200
GTIN	4045197372178
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

**Použitie:**

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

**Presnosť:**

**DIN 875/2** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický opis**

Prierez ramena	35×7 mm
Pravouhlosť	0,06 mm
Dĺžka ramien	400×200 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Ploché uholník

**Služby**

Kalibrácia Ploché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750

025000 750

Kalibrácia DAkkS Ploché, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750

025010 750