

Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 50-75mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421572 50-75
GTIN	4946368716626
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863**. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. **Kombinovaná račňa** (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

Výhoda:

Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 – 50, 1 nastavovací rozmer.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Stúpanie vretena	2 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Odčítanie	0,001 mm

Kalibrácia	B2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2