

Hartig

Závitový strmeňový mikrometer bez nastavcov, Rozsah merania: 0-25mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Kalené, brúsené meracie vreteno s otvorom pre meracie nastavce. Merací bubon matne pochrómovaný. S račňou (trecia spojka) a rýchlopínačom na rýchle nastavenie. Strmeň tepelne izolovaný.

Použitie:

Na účelné meranie \varnothing boku vonkajších závitov. Pár nastavcov (štrbina a hrot) je vhodný vždy pre viaceré stúpania. Predpoklad je, že je dodržaný meraný vrcholový uhol závitú.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25–50 vrátane 1 nastavovacej mierky 60°; bez závitových vložiek.

Zvláštne príslušenstvo:

Štrbina a hrot č. 421652.

Upozornenie:

Ďalšie rozsahy merania sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
\varnothing meracieho bubna	20 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
\varnothing vretena	6,5 mm
Odčítanie	0,01 mm

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Príslušenstvo

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,4-0,5	421652 0,4-0,5
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 1-1,75	421652 1-1,75
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 2-3	421652 2-3
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 5,5-7	421652 5,5-7
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 3,5-5	421652 3,5-5