

**Garant****Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0, Dĺžka ramien: 150X100mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 451010 150X100 |
| GTIN             | 4045197444080  |
| Trieda položky   | 41G            |

## Popis

**Prevedenie:**

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

**Použitie:**

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

**Presnosť:**

**DIN 875/0** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.

## Technický opis

|                |            |
|----------------|------------|
| Pravoúhlosť    | 0,008 mm   |
| Prierez ramena | 30×6 mm    |
| Dĺžka ramien   | 150×100 mm |
| Kalibrácia     | F1         |
| Norma          | DIN 875    |
| Presnosť       | 0          |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Materiál      | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely  | kalené                |
| Balenie       | stabilný box          |
| Druh produktu | Plochý uholník        |

### Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750 | 025010 750 |
| KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300       | 025000 300 |

### Príslušenstvo

|   |                |
|---|----------------|
| Drevená kazeta pre dĺžku ramien 150X100 | 451600 150X100 |
|---|----------------|