

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius. Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 – 10 N.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Súbežnosť meracích plôch	4 µm
Kalibrácia	B2
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2