

Hartig

Závitový strmeňový mikrometer bez nastavcov, Rozsah merania: 25-50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Kalené, brúsené meracie vreteno s otvorom pre meracie nastavce. Merací bubon matne pochrómovaný. S račňou (trecia spojka) a rýchlopínačom na rýchle nastavenie. Strmeň tepelne izolovaný.

Použitie:

Na účelné meranie \varnothing boku vonkajších závitov. Pár nastavcov (štrbina a hrot) je vhodný vždy pre viaceré stúpania. Predpoklad je, že je dodržaný meraný vrcholový uhol závitú.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25–50 vrátane 1 nastavovacej mierky 60°; bez závitových vložiek.

Zvláštne príslušenstvo:

Štrbina a hrot č. 421652.

Upozornenie:

Ďalšie rozsahy merania sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
\varnothing vretena	6,5 mm
\varnothing meracieho bubna	20 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Odčítanie	0,01 mm

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Príslušenstvo

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 3,5-5	421652 3,5-5
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 1-1,75	421652 1-1,75
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 2-3	421652 2-3
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,4-0,5	421652 0,4-0,5
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 5,5-7	421652 5,5-7