

**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø vretena	8 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Druh produktu

Strmeňový mikrometer

SlužbyKalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

022000 25

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej
mierky maximálny rozsah merania 100

022010 100