

HOLEX**Príložný uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 75X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452600 75X50
GTIN	4045197205766
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Prierez ramena	15×5 mm
Pravouhlosť	0,028 mm
Dĺžka ramien	75×50 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Príložný uholník

SlužbyKalibrácia DAKkSPlochý, dorazový a vlasový uholník
maximálna dĺžka ramena 750

025010 750

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna
dĺžka ramena 100

025000 100

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 75X50

451600 75X50