

**Garant****Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 0, Dĺžka ramien: 200X130mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451010 200X130
GTIN	4045197444097
Trieda položky	41G

## Popis

**Prevedenie:**

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

**Použitie:**

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

**Presnosť:**

**DIN 875/0** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.

## Technický opis

Prierez ramena	30×7 mm
Pravouhlost'	0,009 mm
Dĺžka ramien	200×130 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	0

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Plochý uholník

### Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300

### Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 200X130	451600 200X130
---	----------------