

Hartig

**Závitový strmeňový mikrometer bez nastavcov, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Trieda položky	46P

**Popis****Prevedenie:**

Kalené, brúsené meracie vreteno s otvorom pre meracie nastavce. Merací bubon matne pochrómovaný. S račňou (trecia spojka) a rýchlopínačom na rýchle nastavenie. Strmeň tepelne izolovaný.

**Použitie:**

**Na účelné meranie Ø boku vonkajších závitov.** Pár nastavcov (štrbina a hrot) je vhodný vždy pre viaceré stúpania. Predpoklad je, že je dodržaný meraný vrcholový uhol závitú.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25–50 vrátane 1 nastavovacej mierky 60°; bez závitových vložiek.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Štrbina a hrot č. 421652.

**Upozornenie:**

Ďalšie rozsahy merania sú k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	50 - 75 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Ø meracieho bubna	20 mm
Ø vretena	6,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Odčítanie	0,01 mm

Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Príslušenstvo

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 3,5-5	421652 3,5-5
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 1-1,75	421652 1-1,75
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 5,5-7	421652 5,5-7
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 0,4-0,5	421652 0,4-0,5
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 2-3	421652 2-3