

HOLEX**Príložný uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 100X70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Prierez ramena	20×5 mm
Pravouhlosť	0,03 mm
Dĺžka ramien	100×70 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Príložný uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100

025000 100

Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750

025010 750

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 100X70

451600 100X70