

**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421900 25-50
GTIN	4045197203960
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Ø vretena	8 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Druh produktu

Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25

421100 25