

Garant**Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 400X265mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Ochranné balenie pre bezpečnú prepravu.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

Pravouhlosť	0,03 mm
Prierez ramena	45×10 mm
Dĺžka ramien	400×265 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 400X265	451600 400X265
---	----------------