

Mitutoyo**Digitálny presný strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Vysoko presný digitálny strmeňový mikrometer.**

Presné vreteno s absolútnym otočným snímačom.

Špeciálny račňový bubon pre konštantnú meraciu silu 7–9N.

Rozsah balenia:

Vrátane tepelne izolovaného krytu na minimalizovanie teplotných vplyvov a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Ø meracích plôch	3,2 mm
Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Rovinnosť meracích plôch	0,3 µm
Najväčšia prípustná chyba	0,6 µm
Odčítanie	0,0001 mm
Odčítanie	0,000005 palec
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------