

HOLEX**Plochý uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 750X375mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Prierez ramena	45×10 mm
Pravouhlosť	0,095 mm
Dĺžka ramien	750×375 mm
Norma	DIN 875
Presnosť	2
Druh produktu	Plochý uholník

