

**Garant****Adaptér ZeroClamp pre SK (DIN 69871) upínače nástrojov, vhodné pre Ø upínacieho hrnca: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

360042 120

GTIN

4045197518743

Trieda položky

310

**Popis****Prevedenie:**

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

**Použitie:**

Môže sa používať horizontálne aj vertikálne. Upínanie obrobkov pomocou upínača nástrojov SK (DIN69871) (napr. ER, OZ atď.). Upínacia skrutka sa skrutkuje zdola cez adaptér na upevnenie držiaka nástroja. Vhodné najmä na malé filigránske alebo okrúhle obrobky.

**Vhodné pre:**

Upínacie hrnce Ø 90, Ø 120 príp. Ø 138 mm s indexovým otvorom.

**Upozornenie:**

Upínací čap č. 360025 veľ. 14M12/90 pre Ø 90 mm.

Upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 pre Ø 120 mm.

Upínací čap č. 360025 veľ. 18M16/138 pre Ø 138 mm.

Osobitne k tomu objednať!

## Technický opis

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| vhodné pre Ø upínacieho hrnca | 120 mm           |
| Počet otvorov pre upínací čap | 1                |
| Konštrukčná výška H           | 77 mm            |
| Séria                         | ZeroClamp        |
| vhodné pre                    | SK40             |
| Druh produktu                 | Držiak nástrojov |

## Príslušenstvo

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16 | 360025 18M16 |
|-----------------------------------------------------|--------------|