

Garant**Upínací hrniec ZeroClamp, Typ: 12987/90I****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 360040 12987/90I |
| GTIN | 4045197430823 |
| Trieda položky | 310 |

Popis**Prevedenie:**

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

Technický opis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø upínacieho hrnca d | 90 mm |
| Prídržná sila | 12,5 kN |
| Existuje indexovací otvor | áno |
| Séria | ZeroClamp |
| Druh produktu | Upínací hrniec |

Príslušenstvo

Tesniaca súprava pre Ø upínacieho hrnca 90

360044 90