




**Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie, Rozmer drážky b1 stroja: 22mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	375375 22
GTIN	4020772071882
Trieda položky	35A

## Popis

### Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

### Použitie:

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku zboku do drážok. **Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť.** Pre stroj postačujú 2kusy, príp. 4kusy pri dvojitom upínaní.

### Norma:

**DIN 6323**

### Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

## Technický opis

Rozmer drážky b <sub>1</sub> stroja	22 mm
Rozmer drážky b <sub>2</sub> zariadenia	20 mm

Výška H <sub>1</sub>	7 mm
Dížka	40 mm
Výška H	50,5 mm
Typ	6323
Druh produktu	Drážkový kameň