

**Závrtaná skrutka DIN 6379, Závit M × dĺžka L: M30X700****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375380 M30X700 |
| GTIN             | 4020772081645  |
| Trieda položky   | 35A            |

**Popis****Prevedenie:**

Závit valcovaný.

**Použitie:**

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 – 375330, maticami č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Materiál:**

Zušľachtená oceľ

Trieda pevnosti:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Technický opis**

|               |         |
|---------------|---------|
| Dĺžka b       | 400 mm  |
| Závit         | M30x700 |
| Dĺžka a       | 657 mm  |
| Typ           | 6379    |
| Druh produktu | Skrutka |