


**Garant****Viacnásobná upínacia lišta 80, Dĺžka koľajnice: 260mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360080 260
GTIN	4045197479983
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

- Všetky funkčné plochy presne brúsené, presnosť párovania 0,03 mm.
- Základná lišta a čelust' majú tvrdenú krajnú vrstvu.
- Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila do 20 kN, maximálny ťahovací moment 25 Nm.
- Upevňovacia schéma otvorov pre GARANT ZeroClamp upínací systém s nulovým bodom (rozstup 200 mm) sériová, príp. možná cez upínacie/rastrové platne alebo úpinky.
- Právítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchlo opakovateľné polohovanie upínacích nastavcov v ozubení upínacej lišty.
- Jednoduché upínanie momentovým kľúčom.

**Použitie:**

- 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
- Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojom stole, príp. upínacích vežiach.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Variety upínacích čelustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č. 360084 až 360096.

Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 60, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10, upínacia príložka č. 360127

**Upozornenie:**

Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 25, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10.

## Technický opis

Šírka B	80 mm
Výška H	35 mm
Dĺžka L	260 mm
Dĺžka koľajnice	260 mm
Druh produktu	Upínacia lišta

## Príslušenstvo

Vťahovacia čelusť Šírka čeluste 80	360084 80
Súprava úpiniek6-dielne	360127
Predsadzovacia čelusť Šírka čelustí / materiál 48STAHL	360090 48STAHL
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny ťahovací moment 60	656050 60
Pevná čelusť Šírka čeluste 80	360086 80
Pevná čelusť Šírka čeluste 26	360086 26
Vťahovacia čelusť Šírka čeluste 48	360084 48
Základná čelusť Šírka čeluste 80	360088 80
Pevná čelusť Šírka čeluste 48	360086 48
Predsadzovacia čelusť Šírka čelustí / materiál 48ALU	360090 48ALU
Vťahovacia čelusť Šírka čeluste 26	360084 26
Paralelná upínacia čelusť Šírka čeluste 80	360085 80
Predsadzovacia čelusť Šírka čelustí / materiál 80ALU	360090 80ALU
Paralelná upínacia čelusť Šírka čeluste 48	360085 48
Vťahovacia čelusť Šírka čeluste 26DUO	360084 26DUO
Nástavbová čelusť Materiál ALU	360089 ALU
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10