

Garant**Paralelná upínacia čelusť, Šírka čeluste: 48mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360085 48
GTIN	4045197482419
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Variabilné rozostupy prostredníctvom krížených upínacích lišt sú možné.

Vhodné pre:

Upínacia lišta č. 360080.

Upozornenie:

Použitelné pre upínacie lišty od revízie 3 (pozri obrázok)! Mostík na viacnásobných upínacích lištách nesmie byť širší ako 5 mm.

Technický opis

Šírka čeluste	48 mm
Krútiaci moment	5 Nm
Krútiaci moment	15 Nm
Krútiaci moment	20 Nm
Krútiaci moment	10 Nm
Upínacia sila	5 kN
Upínacia sila	10 kN
Upínacia sila	20 kN

Upínacia sila	15 kN
max. zdvih	3 mm
Upínacia skrutka SW	5 mm
Ramenná skrutka SW ₁	4 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák