

**Závrtaná skrutka DIN 6379, Závit M × dĺžka L: M24X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375380 M24X100
GTIN	4020772085032
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Závit valcovaný.

Použitie:

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 – 375330, maticami č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Trieda pevnosti:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Technický opis

Dĺžka a	65 mm
Dĺžka b	45 mm
Závit	M24×100
Typ	6379
Druh produktu	Skrutka