

HOLEX**Príložený uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 600X300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452600 600X300
GTIN	4045197205841
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

Použitie:

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

Presnosť:

DIN 875/2 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

Technický opis

Prierez ramena	40×8 mm
Pravouhlosť	0,08 mm
Dĺžka ramien	600×300 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Príložný uholník

SlužbyKalibrácia DAKkSPlochý, dorazový a vlasový uholník
maximálna dĺžka ramena 750

025010 750

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna
dĺžka ramena 750

025000 750