




Viacnásobná upínacia lišta 80, Dĺžka koľajnice: 600



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360080 600
GTIN	4045197481412
Trieda položky	310

Popis

Prevedenie:

- Všetky funkčné plochy presne brúsené, presnosť párovania 0,03 mm.
- Základná lišta a čelusť majú tvrdenú krajinú vrstvu.
- Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila do 20 kN, maximálny ťahovací moment 25 Nm.
- Upevňovacia schéma otvorov pre GARANT ZeroClamp upínací systém s nulovým bodom (rozstup 200 mm) sériová, príp. možná cez upínacie/rastrové platne alebo úpinky.
- Pravítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchlo opakovateľné polohovanie upínacích nastavcov v ozubení upínacej lišty.
- Jednoduché upínanie momentovým kľúčom.

Použitie:

- **5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.**
- **Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole, príp. upínacích vežiach.**

Zvláštne príslušenstvo:

Variety upínacích čelustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č. 360084 až 360096.

Momentový kľúč, pozri č. 656050 veľ. 60, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10, upínacia príložka č. 360127

Upozornenie:

Momentový klúč, pozri č. 656050 veľ. 25, upínací čap č. 360025 veľ. 12M10.

Technický opis

Technický list

Dĺžka L	600 mm
Dĺžka koľajnice	600 mm
Šírka B	80 mm
Výška H	35 mm
Druh produktu	Upínacia lišta

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/360080-600>