

**Kuželová podložka Typ G, pre závit: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375360 M14
GTIN	4020772082017
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Tvar C a D tvrdené cementáciou, forma G zušľachtený.

Použitie:

Typ D je veľkým priemerom vhodný aj na upínanie cez drážku pri úpinke.

Uhlové vyrovnanie do 3° pri použití po sadách.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlích DIN 6319).

Technický opis

Vonkajší Ø D ₅	40 mm
Hrúbka h ₄	6 mm
pre závit	M14
Ø otvoru d ₂	16,5 mm
Typ	6319G
Druh produktu	Kuželová podložka

