

**Uhlomer s nastaviteľnou lištou, Stupeň oblúku-Ø×dĺžka ramena: 300X600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

S nastaviteľnou dĺžkou koľajnice; koniec koľajnice skosený pod uhlom 45°.

Otvorený stupňový oblúk s členením 10 – 170°; odčítanie 1°.

Matne pochrómovaná stupnica. So zaistovacou maticou.

Technický opis

Ø stupňového oblúka	300 mm
Dĺžka ramien	600 mm
Odčítanie	1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba	±30 Uholová min.
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F3

Druh produktu

Uhlomery

Služby

KalibráciaUhlomer/meradlo Typ GRAD

025810 GRAD