

**Závrtná skrutka DIN 6379, Závit M × dĺžka L: M24X630****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375380 M24X630
GTIN	4020772085056
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Závit valcovaný.

**Použitie:**

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 – 375330, maticami č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

**Norma:**

**DIN 6379**

**Materiál:**

Zušľachtená oceľ

Trieda pevnosti:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Technický opis**

Dĺžka b	315 mm
Závit	M24x630
Dĺžka a	595 mm
Typ	6379
Druh produktu	Skrutka