



Univerzálny uhlomer s lupou, Dĺžka koľajnice: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	453500 150
GTIN	4045197294432
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Prehľadné členenie a očíslovanie stupnicového kotúča 4×90°. Nónius a stupnicový kotúč ležia v jednej rovine, a tým zabezpečujú **bezchybné odčítanie bez paralaxy**. Merací kotúč **antireflexne chrómovaný**.

Meracia lišta je čelne o 45° a 60° zošíkmená. Môže sa zastrčiť a posúvať po celej dĺžke. Kotúč nóniusa a posuvná koľajnica sa môžu zafixovať pomocou vrúbkovanej skrutky. **S jemným nastavením** pomocou ryhovanej skrutky a **panoramatickej lupy** so zorným polom na celý nónius.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orýsovacích prístrojoch č. 445152 – 445222), prídavný uholník č. 453600.

Náhradný diel:

Meracia lišta č. 453510, náhradná lupa č. 453820 veľ. 1.

Technický opis

Dĺžka koľajnice	150 mm
Odčítanie	5 Uhlová min,
Najväčšia prípustná chyba	±5 Uhlová min.
Rozsah merania	360 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F4
Druh produktu	Uhlomery

Služby

KalibráciaUniverzálny uhlomer Typ UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Príslušenstvo

Náhradná koľajnička, šírka drážky 2,5 mm Dĺžka koľajnice 150	453510 150
Náhradná lupa pre uhlomer Typ 1	453820 1
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Prídavný uholník	453600