

**Závrtná skrutka DIN 6379, Závit M × dĺžka L: M30X315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375380 M30X315 |
| GTIN | 4020772081621 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Závit valcovaný.

Použitie:

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 – 375330, maticami č. 375385 – 378395 a podložkami č. 375340 – 375360.

Norma:

DIN 6379

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Trieda pevnosti:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Technický opis

| | |
|---------------|---------|
| Dĺžka a | 272 mm |
| Dĺžka b | 190 mm |
| Závit | M30×315 |
| Typ | 6379 |
| Druh produktu | Skrutka |