



## Univerzálny uhlomer s lupou, Dĺžka koľajnice: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	453500 300
GTIN	4045197294449
Trieda položky	46R

### Popis

#### Prevedenie:

Prehľadné členenie a očíslovanie stupnicového kotúča 4×90°. Nónius a stupnicový kotúč ležia v jednej rovine, a tým zabezpečujú **bezchybné odčítanie bez paralaxy**. Merací kotúč **antireflexne chrómovaný**.

Meracia lišta je čelne o 45° a 60° zošíkmená. Môže sa zastrčiť a posúvať po celej dĺžke. Kotúč nóniusa a posuvná koľajnica sa môžu zafixovať pomocou vrúbkovanej skrutky. **S jemným nastavením** pomocou ryhovanej skrutky a **panoramatickej lupy** so zorným polom na celý nónius.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Upínací držiak č. 453520 (na upevnenie na orýsovacích prístrojoch č. 445152 – 445222), prídavný uholník č. 453600.

#### Náhradný diel:

Meracia lišta č. 453510, náhradná lupa č. 453820 veľ. 1.

### Technický opis

Dĺžka koľajnice	300 mm
Odčítanie	5 Uhlová min,
Najväčšia prípustná chyba	±5 Uhlová min.
Rozsah merania	360 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F4
Druh produktu	Uhlomery

### Služby

KalibráciaUniverzálny uhlomer Typ UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

### Príslušenstvo

Náhradná koľajnička, šírka drážky 2,5 mm Dĺžka koľajnice 300	453510 300
Prídavný uholník	453600
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Náhradná lupa pre uhlomer Typ 1	453820 1