

**Strediaci uholník, Dĺžka ramien: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	455000 70
GTIN	4045197205971
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Presné ocelové vyhotovenie s delením v mm na koľajnici. Funkčné plochy sú presne brúsené, ploché strany presne opracované.

Použitie:

Na rysovanie stredového bodu okrúhlych kotúčov a hriadeľov. Doraz sa robí priečne 2 – 3-krát.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	0,3 Uhlová min,
Koľajnica-mierka	100 mm
pre maximálny Ø hriadeľa	90 mm
Prierez koľajnice	12×4,0 mm
Dĺžka ramien	70 mm
Norma	Výrobná norma
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Kalibrácia	F5
Druh produktu	Strediaci uholník

Služby

Kalibrácia Zastreďovací uholník, špicatý uholník a pokosník
maximálna dĺžka ramena 300

025850 300