

**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Otočné vreteno**, s dosadacou plochou z tvrdokovu a s racnou.

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Technický opis

Dĺžka stopky na uchytyvanie	17 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 25 mm
Celková dĺžka	113 mm
Ø vretena	6,5 mm
Ø stopky na uchytyvanie	12 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Kalibrácia	B3

Druh produktu

Vstavaný mikrometer

SlužbyKalibrácia Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania
25

022280 25

Kalibrácia DAkkS Vstavaný mikrometer maximálny rozsah
merania 50

022290 50