

**Strediaci uholník, Dĺžka ramien: 130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	455000 130
GTIN	4045197205988
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Presné ocelové vyhotovenie s delením v mm na koľajnici. Funkčné plochy sú presne brúsené, ploché strany presne opracované.

Použitie:

Na rysovanie stredového bodu okrúhlych kotúčov a hriadeľov. Doraz sa robí priečne 2 – 3-krát.

Technický opis

Koľajnica-mierka	150 mm
pre maximálny Ø hriadeľa	190 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,3 Uhlová min,
Prierez koľajnice	15×4,0 mm
Dĺžka ramien	130 mm
Norma	Výrobná norma
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Kalibrácia	F5
Druh produktu	Strediaci uholník

Služby

Kalibrácia Zastreďovací uholník, špicatý uholník a pokosník
maximálna dĺžka ramena 300

025850 300