

**Mitutoyo****Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	7 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

## Služby

KalibráciaČelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 75

022360 75

---

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75

484030 75

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70

484030 70

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50

484030 50

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65

484030 65

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55

484030 55

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60

484030 60