

**Hĺbkomer, Rozsah merania: 0-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

**Na dosiahnutie rôznych meracích hĺbok sa vymenia o 25 mm odstupňované meracie ihly.** Vreteno celé tvrdené a brúsené. Mostík z tvrdenej nástrojovej ocele s lapovanou meracou plochou, mikrometer matne chrómovaný. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe. Konštantný merací tlak prostredníctvom integrovanej račne.

**Rozsah balenia:**

Vrátane meracích ihliel.

**Technický opis**

Počet meracích ihlíc	4
Ø meracej ihly	4,5 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S15
Druh produktu	Hĺbkomer

### Služby

KalibráciaSúprava hĺbkových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020780 0-100
--	--------------