

**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdenými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s otočným vretenom.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Súbežnosť meracích plôch	5 µm
Ø vretena	8 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Ø meracieho tanierika	20 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------